

**Garant****Stickstålsplatta neutral, HU9215, Spårbredd w: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273296 8
GTIN	4067263126706
Artikelklass	21H

**Beskrivning****Användningsdata:**

För sticksvärd nr 273551 – 273558.

**Teknisk beskrivning**

Spårbredd w	8 mm
Hörnradie	0,8 mm
Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,19 mm/v
Skärmaterial	VHM
Beläggning	obelagd
Primäranvändning	K
Skärförhållande	krävande intermittent
Sort	HU9215
Antal byten/skär	1
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	110 m/min	P

## Datablad

Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	100 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	80 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	70 m/min	P
GG(G)	lämplig	100 m/min	K
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		