




## Mätdorn för bottenhål OD rostfritt, Hyls-Ø D: 3-6mm



### Beställningsdata

Ordernummer	435159 3-6
GTIN	2050002075566
Artikelklass	46D

### Beskrivning

#### Utförande:

OD-hålmätdornar är mekaniska tvåpunktsmätare för mycket höga krav. Härdad mäthylsa. För hål 3 – 100 mm. Tack vare centreringsen via mäthylsan förebyggs tippfel, och därmed säkerställs maximal precision oberoende av användaren. Sökning av vändpunkten utgår. Som display kan mätklockor och finmätklockor med tappdiameter 8 h6 användas.

- **Repeternoggrannhet 1 µm.**
- **Robust och tillförlitlig.**
- **Kortast möjliga mättid och maximal mätnoggrannhet.**
- **Gänganslutning dorn / hållare M10×1.**

Mäthylsa av rostfritt stål mot korrosion.

#### Användningsdata:

För hål 3 – 100 mm. För kvalitetssäkring i serietillverkning vid manuell och automatisk mätning.

#### leveransinnehåll:

Mäthylsa med två radiellt rörliga hårdmetallmätspetsar med 180° vinkelavstånd.

#### Specialtillbehör:

Finmätklocka nr 434674, induktiv finmätklocka nr 434670, vänstergående mätklocka 434807 storlek 10, digital mätklocka 434322, hållare för mätdornar nr 435160. inställningsringar nr 484030. Mät djupförlängare, vinkelstycken och djupanslag på förfrågan.

#### OBS!:

Uppge vid beställningen **dessutom** noggranna håltoleranser, t.ex.:

Nr 435154 storlek 6–12 **10H7**,

Nr 435154 storlek 6–12 **10 + 0,15 / – 0,01**,

Nr 435154 storlek 6–12 **9,990 / 10,15**.

När finmätklockor används behövs dessutom en förlängning nr 434920 storlek 10 eller mätspetsen nr 434900 storlek 16.

- **Mätdornar för stora hål (upp till Ø 500), instick och spår, samt i trepunktsutförande, på förfrågan.**
- **Toleransområde 10 µm eller finpassning kvalitet 5 och finare på förfrågan.**
- **Mätområde > 0,2 mm på förfrågan.**
- **Mätkontakter med större radie samt i med rubin-, keramik- och DLC-beläggning.**

## Teknisk beskrivning

hylsmått H	10 mm
frontmått h	1 mm
Toleransområde	M
Toleransområde	V
Toleransområde	A
Toleransområde	EF
Toleransområde	Z
Toleransområde	G
Toleransområde	ZC
Toleransområde	ZB
Toleransområde	F
Toleransområde	E
Toleransområde	U
Toleransområde	S
Toleransområde	D
Toleransområde	K
Toleransområde	J
Toleransområde	C
Toleransområde	EF
Toleransområde	CD
Toleransområde	P
Toleransområde	FG

Toleransområde	N
Toleransområde	JS
Toleransområde	R
Toleransområde	H
Toleransområde	B
Toleransområde	D
Toleransområde	E
Toleransområde	ZA
Kvalitet	10 mm
Kvalitet	11 mm
Kvalitet	7 mm
Kvalitet	13 mm
Kvalitet	8 mm
Kvalitet	12 mm
Kvalitet	6 mm
Kvalitet	9 mm
mätkraft	2 N
nominellt mått	3 - 6 mm
repeternoggrannhet	1,5 µm
Material	Rostfritt stål, INOX
Kalibrering	C4
Produktslag	Hålmätdorn, mät huvud

## Tjänster

DAkS-kalibreringInvändigt precisionsmätur (utförande B + C) maximaltmätområde 60 mm	023220 60
KalibreringInvändigt precisionsmätur (utförande B + C) maximaltmätområde 60 mm	023210 60

## Tillbehör

Hållare för mätdornOD hållarlängd 105 mm

435160 105