

**Kopierfräs 7792VX, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 52/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221908 52/4
GTIN	4059782503700
Artikelklass	28R

Beskrivning**Beskrivning:**

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggar för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktuget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D_c	52 mm
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	2,5 mm
totallängd L_{tot}	40 mm
FästhålsØ	22 mm
Passande vändskär	XD.. 1205
Vändskärsskruv	229919 (T15; 3,1Nm)
Vändskärsstorlek	12

Ø D ₃	31 mm
Antal skär Z	4
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D _{min}	83 mm
spiralfräsning Ø D _{max}	102 mm
Rampningslängd L för α _{max}	30,3 mm
Rampningsvinkel α _{max}	0,57 grad
Inställningsvinkel κ	12 grad
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229919
------------	--------