



KOMET® M03Speed finjusteringshuvud, Ø Dmin: 24,8mm



Beställningsdata

Ordernummer	238370 24,8
GTIN	4047109074613
Artikelklass	24I

Beskrivning

Utförande:

- Dynamisk balansering i sliden för mycket höga varvtal.
- Modulär systemuppbyggnad.
- Fininställning utan extra fastklämning.
- Med ABS®-anslutning för hög repeternoggrannhet.
- Snabb grovinställning genom justering av svarvstålet.
- Riktad inre kylmedelstillförsel till skäreggen.
- Noggrann justering av huvudet i µm-området, inom ett finjusteringsområde av 0,25–0,6 mm i Ø, beroende på arborområdet.
- Finjusteringsstegen är 0,002 mm i diameter per delstreck.
- Genom den höga upplösningen sker inställning o avläsning problemfritt utan nonie.

OBS!:

Extra skärhållare, t.ex.: för bakåtriktad bearbetning och med andra vinklar = 15°, 30°, 45° osv kan levereras med kort leveranstid.

Beställ växelbrygga, skärhållare och vändskär separat.

Teknisk beskrivning

Minimidiameter D_{min}	24,8
Finjustering i Ø	0,25 mm
Grovjusterområde S	4,5 mm
ABS® skaftdiameter D_s	25
Skärhållare	238355 24,8

maximalt varvtal:	40000 min ⁻¹
Radie Ø D2 framåtriktad bearbetning	24,5 mm
Effektiv längd L ₁	39,9 mm
Spindelområde Ø	24,8 - 33 mm
Skaft	ABS
Borranvändning	Kryssborring
Borranvändning	Konvex
Borranvändning	Snedställt borrhull
Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg

Tillbehör

KOMET® skärhållare 90° för M03SpeedFramåt passar M03
Storlek 24,8

238355 24,8