


Garant**DNGA 150604, KB7205, användningsområde: HART**

Beställningsdata

Ordernummer	255716 HART
GTIN	4045197511478
Artikelklass	21H

Beskrivning

Utförande:

Förstklassiga, mycket värmehållfasta keramikmaterial för tillförlitlig användning i svårbearbetade och hårda material.

KB 7205: Belagd aluminiumoxid-titankarbid-keramik för bearbetning av hårda material upp till 68 HRC.

Sort: KB7205

Eggutförande: 0,2 mm×25°

Skärdjup a_p : 0,1 - 0,9 mm

Matning f: 0,05 - 0,15 mm/v

Teknisk beskrivning

Hörradie	0,4 mm
Matning f	0,05 - 0,15 mm/v
användningsområde	HÅRD
Eggutförande	0,2 mm×25°

Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,1 - 0,9 mm
Sort	KB7205
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	Keramik
ISO-kod vändskär	DNGA 150604
Antal byten/skär	4
Produktnamnsattribut	KB7205
Produktslag	Vändskär för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 55 HRC	lämplig	250 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	210 m/min	H
Stål < 67 HRC	lämplig	180 m/min	H
GG(G)	mindre lämplig	250 m/min	K
kontinuerligt	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		