

**VNGA 160404, KBN35M, Typ: ME****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 255679 ME     |
| GTIN         | 4960664544837 |
| Artikelklass | 25H           |

**Beskrivning****Utförande:**

**MEGACOAT**-belagda CBN-vändskär. MultiEdge; 2 resp. 3 skär per vändskär.

Sort: KBN35M

Eggutförande: ME

Skärdjup  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

Matning  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 120 - 200 m/min

**Teknisk beskrivning**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Skärdjup $a_p$                        | 0,05 - 0,2 mm   |
| Matning $f$                           | 0,1 - 0,2 mm/v  |
| Eggutförande                          | ME              |
| Skärförhållande                       | kontinuerligt   |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 120 - 200 m/min |
| Hörnradie                             | 0,4 mm          |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Sort                        | KBN35M                 |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning         |
| Skärmaterial                | CBN                    |
| ISO-kod vändskär            | VNGA 160404            |
| Antal byten/skär            | 2                      |
| Produktnamnsattribut        | KBN35M                 |
| Produktslag                 | Vändskär för svarvning |

## Användardata

|               | Lämplighet     | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| Stål < 55 HRC | lämplig        |                |         |
| Stål < 60 HRC | lämplig        |                |         |
| Stål < 67 HRC | mindre lämplig |                |         |
| oregelbundet  | mindre lämplig |                |         |
| intermittent  | lämplig        |                |         |
| torrt         | lämplig        |                |         |