

Garant**Glidslipmaskin (2 liter) med separeringsstation, Typ: GMT2****Beställningsdata**

Ordernummer	501310 GMT2
GTIN	4067263130741
Artikelklass	51B

Beskrivning**Utförande:**

Glidslipmaskin GMT2 med kompakt utförande, för automatiserad slutbearbetning av **små till medelstora satsstorlekar**.

- **Kraftfull motor med definierat varvtalsområde.**
- **Ståltråg (2 l) med polyuretanskikt.**
- **Avtagbar separeringsstation för manuell separering av arbetsstycke och slipmedium.**
- **Enkel separering tack vare ergonomisk lutningsanordning.**
- **Intuitiv styrning via kontrollpanel med timerfunktion.**
- **Tyst och dammfritt arbete tack vare ett transparent lock.**

Användningsdata:

Främst avsedd för **avgradning** av **svarv- och fräsdetaljer** och arbetsstycken som tillverkats med **3D-utskriftsmetod**. Lämplig för **metall** och **plast**. Maskinen kan även utföra efterbearbetningssteget **polering**. **Enbart torrbearbetning rekommenderas (ingen blandning krävs).**

leveransinnehåll:

1x glidslipmaskin med kontrollpanel och avtagbar separeringsstation
1x separeringssil med hålgaller 10 mm
1x separeringssil med hålgaller 18 mm
1x keramiskt slipelement (3 kg), triangel, grov (nr 501515 0606T),
1x keramiskt slipelement (3kg), triangel (vinklad), grov (nr 501505 1015TA),
1x keramisk slipelement (3 kg), cylinder (sned), grov (501525 0305CA),
1x porslin-slipelement (3 kg), cylinder (sned), polering (nr 501585 0406CA),
1x förvaringslåda (nr 964486 EF4070),
1x GARANT GreenPlus Flex Cleaner 500 ml (nr 088001 500),
1x 3M högpresterande rengöringsduk (nr 089190 BLUE)

Teknisk beskrivning

varvtalsområde	3000 min ⁻¹
nätfrekvens	50 Hz
Volym tråg	2 l
Inre djup tråg T ₂	85 mm
Bredd maskin B ₁	400 mm
Längd maskin L ₁	750 mm
effektförbrukning	50 W
nätspänning	230 V
Invändig diameter tråg	100 mm
Utvändig diameter tråg	220 mm
Maskinens höjd	285 mm
totalvikt	20 kg
Produktslag	Vibrationsslipmaskin