

**TNGA 160408, KBN35M, Typ: MET****Beställningsdata**

Ordernummer	255663 MET
GTIN	4960664544523
Artikelklass	25H

Beskrivning**Utförande:**

MEGACOAT-belagda CBN-vändskär. MultiEdge Tough; 2 resp. 3 skär per vändskär med speciell spån­brytare för optimala resultat vid intermittent bearbetning.

Sort: KBN35M

Eggutförande: MET

Skärdjup a_p : 0,1 - 0,3 mm

Matning f : 0,1 - 0,2 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 180 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,1 - 0,3 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärförhållande	krävande intermittent
Eggutförande	MET
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 180 m/min

Matning f	0,1 - 0,2 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Sort	KBN35M
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	CBN
ISO-kod vändskär	TNGA 160408
Antal byten/skär	3
Produktnamnsattribut	KBN35M
Produktslag	Vändskär för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
intermittent	lämplig		
torrt	lämplig		