

**KOMET® M03Speed finjusteringshuvud, Ø Dmin: 38mm****Beställningsdata**

Ordernummer	238370 38
GTIN	4047109081581
Artikelklass	24I

**Beskrivning****Utförande:**

- **Dynamisk balansering i sliden för mycket höga varvtal.**
- **Modulär systemuppbyggnad.**
- **Fininställning utan extra fastklämning.**
- **Med ABS®-anslutning för hög repeter Noggrannhet.**
- **Snabb grovinställning genom justering av svarstålet.**
- **Riktad inre kylmedelstillförsel till skäreggen.**
- **Noggrann justering av huvudet i µm-området, inom ett finjusteringsområde av 0,25–0,6 mm i Ø, beroende på arborområdet.**
- **Finjusteringsstegen är 0,002 mm i diameter per delstreck.**
- **Genom den höga upplösningen sker inställning o avläsning problemfritt utan nonie.**

**Användningsdata:**

I kombination med växelbrygga nr 238372.

**OBS!:**

Extra skärhållare, t.ex.: för bakåtriktad bearbetning och med andra vinklar = 15°, 30°, 45° osv kan levereras med kort leveranstid.

Beställ växelbrygga, skärhållare och vändskär separat.

**Teknisk beskrivning**

Radie Ø D2 framåtriktad bearbetning	Ø-3,2 mm
Skärhållare	238374 38-50

maximalt varvtal:	31000 min <sup>-1</sup>
Finjustering i Ø	0,4 mm
Minimidiameter D <sub>min</sub>	38
ABS® skaftdiameter D <sub>s</sub>	32
Växelbrygga	238372 38; 50
Spindelområde Ø	38 - 63 mm
Skaft	ABS
Borrvändning	Kryssborrning
Borrvändning	Konvex
Borrvändning	Snedställt borrutlopp
Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg

## Tillbehör

KOMET® skärhållare 90° för M03SpeedFramåt passar M03  
Storlek 38-50

238374 38-50