

**Svarv-vändskär TNGA 160408, keramik (0°)****Beställningsdata**

Ordernummer	255845 HART
GTIN	4960664546367
Artikelklass	25F

Beskrivning

Utförande:
MEGACOAT-belagda keramikvändskär.

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,1 - 0,9 mm
Hörnradie	0,8 mm
Tillämpningsområde	HÅRD
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 200 m/min
Matning f	0,1 - 0,25 mm/v
spånbrytare	S02025
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	PT600M
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	Keramik

ISO-kod vändskär	TNGA 160408
Antal byten/skär	6
Produktnamnsattribut	PT600M
Produktslag	Vändskär för svarvning