

**SNGA 120412, PT600M, användningsområde: HART****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 255832 HART |
| GTIN | 4960664546022 |
| Artikelklass | 25F |

Beskrivning**Utförande:**

MEGACOAT-belagda keramikvändskär.

Hörnradi: 1,2 mm

Sort: PT600M

spånbrytare: S02025

Skärdjup a_p : 0,1 - 0,9 mm

Matning f : 0,1 - 0,25 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------|-----------------|
| Hörnradi | 1,2 mm |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Skärdjup a_p | 0,1 - 0,9 mm |
| spånbrytare | S02025 |
| användningsområde | HÅRD |
| Matning f | 0,1 - 0,25 mm/v |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Sort | PT600M |
| Skärhastighet v_c primär användning | 80 - 200 m/min |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Skärmaterial | Keramik |
| ISO-kod vändskär | SNGA 120412 |
| Antal byten/skär | 8 |
| Produktnamnsattribut | PT600M |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |