

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250017 25/12
GTIN	4045197649904
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Underläggsplatta	259031 2
Passande vändskär	CN.. 1204..
Skaftmått	25 mm
Huvudängd L ₁	33 mm
Klamp, skruv, fjäder	259035 2
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Skruv för underläggsplatta	259025 10
ISO-kod hållare	DCLNR/L 2525M12
Vändskärsstorlek	12 mm
totallängd L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning

Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 2	259031 2
Skruv för underläggsplatta Typ 10	259025 10
Klampenhet Typ 2	259035 2
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500