

Garant**eco-skärhållare kort, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/12 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250013 25/12
GTIN	4045197649829
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skärepp. För högre produktivitet, längre användningstid och högre processsäkerhet.

OBS!:

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT eco-System-hållare nr 319001 – 319886 eller vid skaftlängd < 125 mm även nr 317900.

Invändig: ja

ISO-kod hållare: PCLNR/L 2525X12

Passande vändskär: CN.. 1204..

Funktionsbredd L₄: 32 mm

Huvudängd L₁: 34 mm

totalängd L: 105,5 mm

Underläggsplatta: 259031 11

Teknisk beskrivning

Fjäder	259046 1
Funktionsbredd L ₄	32 mm
ISO-kod hållare	PCLNR/L 2525X12
Hävarm	259015 3
Underläggsplatta	259031 11

Vändskärsstorlek	12 mm
Huvudängd L ₁	34 mm
Passande vändskär	CN.. 1204..
Hävarmsskruv	259018 2
Skaftmått	25 mm
totallängd L	105,5 mm
Användning	Vänster
Norm	DIN ISO 5610
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Hävarm Typ 3	259015 3
Underläggsplatta Typ 11	259031 11
Skruv förhävarm Typ 2	259018 2
Fjäder Typ 1	259046 1