

Garant**eco-QT-skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250010 25/12
GTIN	4045197648341
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och högre processäkerhet.

Kombinera fördelarna med Garant eco och byte av vändskär utan verktyg.

Lossa låsningen med knappen – byt skäregg – tryck på klampinspänningen.

Ett enkelt och bekvämt sätt att minska spilltiden.

OBS!:

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT eco-System-hållare nr 319001 – 319886 eller vid skaftlängd < 125 mm även nr 317900.

Invändig: ja

ISO-kod hållare: DCLNR/L 2525X12

Passande vändskär: CN.. 1204..

Funktionsbredd L₄: 32 mm

Huvudängd L₁: 32 mm

totallängd L: 103,5 mm

Underläggsplatta: 259031 11

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	32 mm
Passande vändskär	CN.. 1204..

Skruv för underläggsplatta	259025 1
Skaftmått	25 mm
ISO-kod hållare	DCLNR/L 2525X12
Klamp	259038 7
Vändskärsstorlek	12 mm
Underläggsplatta	259031 11
Funktionsbredd L ₄	32 mm
totallängd L	103,5 mm
Serie	Eco
Användning	Höger
Norm	DIN ISO 5610
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Spännjärn Typ 7	259038 7
Skruv för underläggsplatta Typ 1	259025 1
Spännjärn	259351
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Skruv för underläggsplatta	259167
Spännjärn Typ 11	259038 11
Underläggsplatta	259214
Spännjärn	259531
Underläggsplatta Typ 11	259031 11

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15