

Garant**eco-QT-skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250011 25/12
GTIN	4045197648365
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och högre processsäkerhet.

Kombinera fördelarna med Garant eco och byte av vändskär utan verktyg.

Lossa låsningen med knappen – byt skäregg – tryck på klampinspänningen.

Ett enkelt och bekvämt sätt att minska spilltiden.

OBS!:

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT eco-System-hållare nr 319001 – 319886 eller vid skaftlängd < 125 mm även nr 317900.

Invändig: ja

ISO-kod hållare: DCLNR/L 2525X12

Passande vändskär: CN.. 1204..

Funktionsbredd L₄: 32 mm

Huvudängd L₁: 32 mm

totalängd L: 103,5 mm

Underläggsplatta: 259031 11

Teknisk beskrivning

Skruv för underläggsplatta	259025 1
Huvudängd L ₁	32 mm

Underläggsplatta	259031 11
Passande vändskär	CN.. 1204..
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Klamp	259038 7
Vändskärsstorlek	12 mm
ISO-kod hållare	DCLNR/L 2525X12
Skaftmått	25 mm
totallängd L	103,5 mm
Serie	Eco
Användning	Vänster
Norm	DIN ISO 5610
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500