

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250037 25/09
GTIN	4045197654397
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Fjäder-sats	259044 4
Hävarm	259015 10
Underläggsplatta	259031 27
Hävarmsskruv	259018 12
Mittförskjutning L ₃	17 mm
Vändskärsstorlek	9 mm
Passande vändskär	CN.. 09T3..
ISO-kod hållare	A25R PCLNR/L09
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	32 mm
Fjäderstift-sats	259047 2
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L ₂	23 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D _s	25 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Hävarm Typ 11	259015 11
Hävarmsskruv Typ 12	259018 12
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 2 mm	674242 2
Underläggsplatta Typ 27	259031 27
Fjäder-sats10 delar Typ 4	259044 4
Fjäderstiftsats10 delar Typ 2	259047 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500