

Garant**3D-sond digital med sondinsats (Ø 4 mm), Skaft-Ø: 16****Beställningsdata**

Ordernummer	359501 16
GTIN	4067263141006
Artikelklass	31T

Beskrivning**Utförande:**

- **Hög noggrannhet och linearitet.** Lämpliga för uppmätning av arbetsstycken och mätning är möjlig över hela arbetsområdet.
- **Styrenhetsoberoende.**
- **Mycket god avläsbarhet genom kombinerad display:** Digital display för exakta mätvärden.
- **Lysdioden anger status för avkänningsprocessen, grön = 0,000 (grön lysdiod blinkar dynamiskt när du närmar dig nollpunkten, blir statisk när nollpunkten nås), röd = nollpunkten passerad.**
- **Bekväm och enkel rundgångsjustering.**
- **Stort arbetsområde i alla riktningar (x, y, z: 6 mm).**
- **Kompakt metallhölje**
- **Skåra**
- **Damm- och vattentät (IP67)**
- **Omställning, avläsning 0,005/0,001**

Användningsdata:

Exakt mätinstrument för fräs- och gnisterosionsmaskiner. För bestämning av arbetsstyckenas nollpunkt, mätning av längd, hålmitt och referenskanter. Bestäm verktygslängder för svarvar, ställ in svarvverktyg på rotationscentrum (konisk spets).

leveransinnehåll:

Inklusive batteri CR2 och spets nr 359505 strl. 4

OBS!:

Passande sondinsatser nr 359505.

Teknisk beskrivning

Mätnoggrannhet	< 0,01 mm
totallängd (hus och mätspets)	130 mm
husets djup	39 mm
husets bredd	67 mm
vikt	0,42 kg
reservmätspets	359505 4
husets längd	55,5 mm
justerväg	± 0,4 mm
IP-skyddsklass	IP 67
avläsning	0,005/0,001 mm
Skaft-Ø	16 mm
utsvängningsväg x, y, z vardera	6 mm
fri längd mätarm	40 mm
Produktslag	Pickup