

**Garant****Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250036 25/09
GTIN	4045197650184
Artikelklass	21T

**Beskrivning****Utförande:**

PCLNR 95° borrhållare för vändskärsplattor CN.

**Teknisk beskrivning**

Hävarmsskruv	259018 12
Passande vändskär	CN.. 09T3..
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	32 mm
Fjäder-sats	259044 4
Fjäderstift-sats	259047 2
Underläggsplatta	259031 27
Mittförskjutning $L_3$	17 mm
Hävarm	259015 10
ISO-kod hållare	A25R PCLNR/L09
Vändskärsstorlek	9 mm
totallängd $L$	200 mm
Spännhöjd $L_2$	23 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
Skaftdiameter $D_s$	25 mm

Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

## Tillbehör

Hävarmsskruv Typ 12	259018 12
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 2 mm	674242 2
Hävarm Typ 11	259015 11
Underläggsplatta Typ 27	259031 27
Fjäder-sats 10 delar Typ 4	259044 4
Fjäderstiftsats 10 delar Typ 2	259047 2
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500