

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 40/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250037 40/12
GTIN	4045197650252
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Hävarmsskruv	259018 2
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	50 mm
Fjäder-sats	259044 2
Passande vändskär	CN.. 1204..
Fjäderstift-sats	259047 2
Hävarm	259015 2
Mittförskjutning L_3	27 mm
Vändskärsstorlek	12 mm
Underläggsplatta	259031 2
ISO-kod hållare	A40T PCLNR/L12
totallängd L	300 mm
Spännhöjd L_2	38,5 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	40 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Fjäder-sats 10 delar Typ 2	259044 2
Fjäderstiftsats 10 delar Typ 2	259047 2
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 2 mm	674242 2
Hävarmsskruv Typ 2	259018 2
Underläggsplatta Typ 2	259031 2
Hävarm Typ 2	259015 2
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500