

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250036 25/12
GTIN	4045197650191
Artikelklass	21T

Beskrivning**Utförande:**

PCLNR 95° borrhållare för vändskärsplattor CN.

Teknisk beskrivning

Underläggsplatta	259031 2
Fjäderstift-sats	259047 2
Hävarm	259015 2
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	32 mm
ISO-kod hållare	A25R PCLNR/L12
Hävarmsskruv	259018 8
Passande vändskär	CN.. 1204..
Fjäder-sats	259044 2
Vändskärsstorlek	12 mm
Mittförskjutning L_3	17 mm
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L_2	24 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	25 mm

Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3xD
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Fjäderstiftsats10 delar Typ 2	259047 2
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Hävarm Typ 2	259015 2
Fjäder-sats10 delar Typ 2	259044 2
Underläggsplatta Typ 2	259031 2
Hävarmsskruv Typ 8	259018 8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500