

Garant**CN.G 120408, Sort: HB7415**

Beställningsdata

Ordernummer	250158 HB7415
GTIN	4045197661203
Artikelklass	21G

Beskrivning

CN.G 120408 HB7415 Sort: HB7415
spån-brytare: TIM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 1 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 70 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	1 - 4 mm
Matning f	0,1 - 0,25 mm/v
Primäranvändning	S
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	TIM
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 70 m/min

Sort	HB7415
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning