

**CNMG 120404, Sort: CA6525****Beställningsdata**

Ordernummer	250102 CA6525
GTIN	4960664513109
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 220 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Primäranvändning	M
spån-brytare	MQ
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	CA6525
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning