

**CNMG 120408 Wiper, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	250105 CA510
GTIN	4960664697076
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

spån-brytare	WP
Primäranvändning	P
Matning f	0,06 - 0,42 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,3 - 1,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	180 - 590 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Sort	CA510
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning