

Garant**CN.G 120404, Sort: HB7215**

Beställningsdata

Ordernummer	250156 HB7215
GTIN	4045197661043
Artikelklass	21G

Beskrivning

CN.G 120404 HB7215 Sort: HB7215

spån-brytare: GM

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 1 - 5 mmMatning f : 0,25 - 0,6 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 180 - 300 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	K
Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Skärförhållande	krävande intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	180 - 300 m/min
Skärdjup a_p	1 - 5 mm
spån-brytare	GM

Sort	HB7215
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning