


**CNMG 120404, Sort: SW05****Beställningsdata**

Ordernummer	250102 SW05
GTIN	4960664629527
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,2 - 1 mm
Primäranvändning	Ti
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 140 m/min
spån-brytare	MQ
Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	SW05
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning