

 KOMET**KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft, 4×D, Ø DC m7: 45,5mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 236601 45,5 |
| GTIN | 4047109223080 |
| Artikelklass | 24P |

Beskrivning**Utförande:**

- Maximal kapacitet och livslängd genom optimal hållfasthet hos grundhållaren och speciell ytbehandling.
- Mycket god måttnoggrannhet under mycket besvärliga borrhållanden.
- Kostnadseffektiv lagerhållning genom identiska in- och utvändiga vändskär.
- Axelförskjutet borrhållning till $V_{\max} = 0,25$ mm är möjlig. Maximal diameter genom utstyrning = $D + 0,5$ mm.

Håltolerans: $\varnothing D - 0,1 / + 0,3$

Användningsdata:

- Vid extrema bearbetningssituationer.

Med vändskär nr 236605–236609.

leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

OBS!:

Kan på förfrågan levereras i utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft samt i tumdimensioner. Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|----------------------|
| Skrivsats för vändskär | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| Skaftdiameter D_s | 40 mm |
| ISO-kod vändskär | SOGX 130508 46-... |
| Antal skär Z | 1 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Effektiv längd L_1 | 184 mm |
| Skaftlängd L_s | 68 mm |
| Serie | KUB Pentron® |
| Nominell $\varnothing D$ | 45,5 |
| Utkragningslängd L_A | 215 mm |
| Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4xD |
| Skaft | ISO 9766 |
| Borranvändning | kräver centreringsborrning |
| Borranvändning | konvex krävs |
| Borranvändning | kräver kryssborrning |
| Borranvändning | kräver paketborrning |
| Borranvändning | kräver snedställd utgång |
| Borranvändning | kräver paketborrning |
| Invändig | ja |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktlag | Vändskärsborrar |

Tillbehör

| | |
|---|-------------|
| 8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm | 659874 50 |
| Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP | 674252 20IP |
| Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 20IP | 239652 20IP |
| Momentskruddragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm | 659957 1600 |