

**KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft, 5×D, Ø DC m7: 35mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 236602 35 |
| GTIN | 4047109198876 |
| Artikelklass | 24P |

Beskrivning**Utförande:**

- **Maximal kapacitet och livslängd genom optimal hållfasthet hos grundhållaren och speciell ytbehandling.**
- **Mycket god måttnoggrannhet under mycket besvärliga borraringsförhållanden.**
- **Kostnadseffektiv lagerhållning genom identiska in- och utvändiga vändskär.**
- **Axelförskjutet borrar till $V_{\max} = 0,25$ mm är möjlig. Maximal diameter genom utstyrning = $D + 0,5$ mm.**

Håltolerans: $\varnothing D - 0,1 / + 0,35$

Användningsdata:

- **Vid extrema bearbetningssituationer.**

Med vändskär nr 236605–236609.

leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

Rekommendation:

Vid borrar ska matningen minskas till 70 %.

OBS!:

Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

Kan på förfrågan levereras i utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft samt i tumdimensioner.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Skrivsats för vändskär | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |
| ISO-kod vändskär | SOGX 110408 38-... |
| Antal skär Z | 1 |
| Effektiv längd L_1 | 175 mm |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Skaftdiameter D _s | 40 mm |
| Skaftlängd L _s | 68 mm |
| Serie | KUB Pentron® |
| NominellØ D | 35 |
| för tumdiameter | 1 3/8 tum |
| Utkragningslängd L _A | 201 mm |
| Borrdjup för vändskärsborr upp till | 5×D |
| Skaft | ISO 9766 |
| Borranvändning | kräver centreringsborrning |
| Borranvändning | konvex krävs |
| Borranvändning | kräver kryssborrning |
| Borranvändning | kräver paketborrning |
| Borranvändning | kräver snedställd utgång |
| Borranvändning | kräver paketborrning |
| Invändig | ja |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Vändskärsborrar |

Tillbehör

| | |
|---|--------------|
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm | 211750 2,8 |
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP | 674252 15IP |
| Torx Plus klämskrivsats 10 delar Drivanordning 15IP1 | 239652 15IP1 |