

**HOLEX®**
**CNMG 160608 Set om 10 stycken, Sort: HBX020**

**Beställningsdata**

Ordernummer	250258 HBX020
GTIN	4045197661562
Artikelklass	22D

**Beskrivning**

CNMG 160608 Set om 10 stycken HBX020 Sort: HBX020

spån-brytare: PM

Skärdjup  $a_p$ : 1 - 6,5 mm

Matning  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 300 m/min

**Teknisk beskrivning**

Matning $f$	0,05 - 0,5 mm/v
Skärdjup $a_p$	1 - 6,5 mm
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	P
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 300 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	PM

Sort	HBX020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Serie	Borrstång
Serie	eco-QT-/ eco-skärhållare
Serie	Skärhållare
Serie	QuickTurn skärhållare
Serie	Skärhuvud
ISO-kod vändskär	CNMG 160608
Antal byten/skär	4
Vändskärstilldelning	neutral