

Garant**BMT-borrstångshållare, BMT: 55-100****Beställningsdata**

Ordernummer	319888 55-100
GTIN	4069515001410
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

Maskinspecifikt anpassade högprecisionshållare för flexibel användning på huvud- och motspindelmaskiner. Slipad anliggningsyta och funktionsyta. Perfekt dimensionering för respektive svarvar.

Lämplig för effektiva kylsystem som GARANT eco, men även för andra system. Optimerad ytterkontur.

För invändig och utvändig kylning.

Fördel:

- **Vikt- och geometrioptimerat utförande.**
- **Processäkerhet tack vare högklassiga material, lång livstid.**
- **Brunerade för bättre korrosionsskydd.**
- **Med säkrade kulventilmunstycken upp till 80 bar.**

Användningsdata:

Invändig och utvändig bearbetning i CNC-svarvar med BMT-verktygstorn.

För invändig bearbetning med borrstånghållare eller vändskärsborr.

Passar till:

CNC-svarvar med BMT-verktygstorn.

OBS!:

Andra BMT-hållare med olika storlekar och dimensioner finns tillgängliga på begäran.

Teknisk beskrivning

L_1	64 mm
L_2	64 mm
d_a	40 mm
h_1	85 mm
l_1	130 mm
x	100 mm
z	60 mm
L_3	20 mm
Produktslag	Stålhållare