

Garant**Drivet verktyg axiellt, BMT65, Typ: 65-VX4-IK****Beställningsdata**

Ordernummer	319932 65-VX4-IK
GTIN	4069515002929
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

För användning på alla CNC-svarvar **DMG Gildemeister CTX** med **Sauter** torn och drivkoppling **DIN 5480** eller maskiner med **BMT torn** med drivkoppling **DIN 1809**. Fastspänning av verktygen i AGW via ER-spännhylsa med utanpåliggande/inutiliggande mutter eller snabbväxelsystem VARIA VX under licens från EWS. Extern utvändig kylning via en modern kylvätskehantering, intern kylning via verktyget centralt genom spindeln.

Utförande IK – Med keramiktätningssats, tryck upp till 70 bar, full torrkörning möjlig.

Utförande IM – Med invändig spännmutter.

Fördel:

- **Konstruktion optimerad för vikt och geometri.**
- **Processäkerhet tack vare högkvalitativa komponenter, hållbarhet.**
- **Överföring av höga vridmoment.**
- **100 % kontroll – varje AGW utsätts för ett inmatningsprogram.**
- **Intern kylning: Specialutvecklad och patenterad packning.**

Användningsdata:

Så många bearbetningssteg som möjligt i en enda uppspänning. Vid platsbrist (tillgängliga uppspänningsplatser) i revolvren.

Passar till:

DMG Gildemeister CTX. Delvis Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. med DIN 5480 eller BMT torn med DIN 1809.

- **ACCUWAY: UT-300**

- DMC: DL 35; DL 40
- DN SOLUTIONS (TIDIGARE DOOSAN): PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; PUMA GT3100; PUMA 300 MS; PUMA 3100; SMX 2600; PUMA V400 M; PUMA MX2000; PUMA MX2500; PUMA MX2600; SMX 3100; PUMA VT450 M; PUMA 2100 II; PUMA 2600 II
- ECOCA: MT-3; MT-4
- FOCUS CNC: FBL-300
- GANESH: ASL-15; ASL-78/105
- GOODWAY: GLS-2800; GLS-3300; GMS-2000; GS-2000; GS-2600; GS-2800; GS-3300; GS-3600
- HAAS: ST-35; ST-28; DS-30; ST-20; ST-25; ST-30
- HARDINGE: ELITE 65 M ULTRA
- HEADMAN: T65
- HURCO: TMX10; TMX8
- HWACHEON: CUTEX 240; HI-TECH 230S; HI-TECH 350; HI-TECH 450; HI-TECH 200; VT 450; HI-TECH 230
- HYUNDAI WIA: L2000; L2600; L3000; L2100; L300; LV450; HD2600; HD3100; SKT250; SKT300
- JOHNFORD: SL-60; SL-65
- LEADWELL: LTC-25
- LMW: LR30
- ROMI: GL 350
- SMART: NL 2500; NL 3000
- SMEC: SL 2500; PL 2000; PL 2500; SLV 500; PL 20; PL 25; PL 35; SL 3500; SL 3000
- SPINNER: TC800
- TAKISAWA TAIWAN: LX-2500; LX-3000; NEX-110; NX-2500; LA-250
- TONGTAI: TCS-1500; TCS-2000; TCS-2500; TNL-120; TD-2000; TD-2500
- VICTOR: VTURN-A26; VTURN-S26; VTURN-A260
- WELE: HL-200

leveransinnehåll:

AGW för spännhylsa: Inkl. spännmutter och haknyckel. AGW VARIA VX: Inkl. spännyckel.

Specialtillbehör:

Passande insatser Varia VX nr 319802 – 319888, ER-snabbytesladaptrar nr 319761 – 319781, Er-spänntänger nr 308941 – 309878, ER-chucknycklar nr 309680 – 309745. Vridmoment-nyckel nr 211750, strl. 5,7.

OBS!:

- Andra drivningstyper (t.ex. DIN 5482), utväxlingar, dimensioner, BMT etc. på förfrågan: www.hoffmann.ews-tools.com
 - IK-verktyg (intern kylning), torrkörning möjlig, kylvätskefiltrering < 50 µm.
 - Rekommendation: Manövrera utförande VARIA VX med ett momentverktyg (max 6 Nm).
 - För tunga fräsarbeten rekommenderar vi efter förfrågan en variant med koniskt rullager.
- Observera att du själv måste kontrollera att hållaren är kompatibel med din maskin innan du köper den. Vi kan inte garantera att produkten passar korrekt.

Teknisk beskrivning

x	57 mm
Kylning	Intern
b ₁	97 mm
Verktysuppspänning	VX4
L ₂	73 mm
L ₁	70 mm
fäste	BMT65
Produktslag	Drivet verktyg

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/319932-65-VX4-IK>
