

Garant**GARANT Vap Tap maskingängtapp HSS-E, ånganlöpt, M: M27****Beställningsdata**

Ordernummer	132642 M27
GTIN	4069515001823
Artikelklass	13V

Beskrivning**Utförande:**

GARANT Vap Tap universalgängtapp. Processäkert användbar i **många olika**. Optimerad **hals- och spårlängd** för **förbättrad spånavledning** för **djupa** gängor. Högpresterande **HSS-E skärmedel** med högre vanadiumhalt för förbättrad **slitstyrka**. **Ytan ånganlöst**, minskad löseggsbildning.

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	27 mm
Gängdjup	81 mm
Gängtyp	M
Toleransklass	ISO 2 6H
Norm	DIN 376
Antal skär Z	4
Kärnhåls-Ø	24 mm
Gängstigning	3 mm
totallängd L	160 mm
gänga	M27
Skافتfyrkant □	16 mm
Skärmaterial	HSS E

Datablad

Antal spånspar	4
Skaftdiameter D_s	20 mm
Beläggning	ånganlöp
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Serie	Vap Tap
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	18 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	18 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	6 m/min	M
CuZn	begränsat lämplig	15 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		