

Garant**GARANT Vap Tap maskingängtapp HSS-E form C, ånganlöp, M: M22****Beställningsdata**

Ordernummer	135805 M22
GTIN	4069515002332
Artikelklass	13V

Beskrivning**Utförande:****Form C** (skärfas över 2–3 gängor).**Form C** (skärfas över 2–3 gängor).**Teknisk beskrivning**

totallängd L	140 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Norm	DIN 376
Gäng-Ø	22 mm
Gängtyp	M
Kärnhåls-Ø	19,5 mm
Skaftdiameter D _s	18 mm
Skaftfyrkant □	14,5 mm
Antal skär Z	4
Antal spånspar	4
Gängstigning	2,5 mm
Skärmaterial	HSS E
gänga	M22
Gängdjup	66 mm

Datablad

Beläggning	ånganlöp
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	grön
Serie	Vap Tap
Produktslag	Gängtappar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	18 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	18 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	6 m/min	M
CuZn	begränsat lämplig	15 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		