

**CNMG 120404 Wiper, Sort: CA510****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 250211 CA510 |
| GTIN | 4960664697045 |
| Artikelklass | 25E |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Primäranvändning | P |
| Skärhastighet v_c primär användning | 80 - 450 m/min |
| spån-brytare | WQ |
| Matning f | 0,14 - 0,5 mm/v |
| Skärdjup a_p | 0,5 - 3 mm |
| Hörnradie | 0,4 mm |
| Sort | CA510 |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| ISO-kod vändskär | CNMG 120404 |
| Antal byten/skär | 4 |

Produktslag

Vändskär för svarvning