

**HOLEX Pro Form maskinrullgängtapp med smörjspår HSS-E-PM, TiN, MF: 10X1****Beställningsdata**

Ordernummer	139370 10X1
GTIN	4069515003674
Artikelklass	12I

Beskrivning**Utförande:**

HOLEX Pro Form: Kraftfull rullgängtapp för användning inom **ett brett materialspektrum**.

- **HSS-E-PM skärmedel för hög slitstyrka.**
 - **Topppmodern och optimerad HiPIMS TiN-beläggning.**
- Uppfyller DIN 374.**

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	6
Serie	Pro Form
Gäng-Ø	10 mm
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Antal spånspar	6
totallängd L	90 mm
Kärnhålsdiameter riktvärde	9,55 mm
Gängstigning	1 mm
Skaftfyrkant □	5,5 mm
gänga	M10×1
Skaftdiameter D _s	7 mm
Gängdjup	30 mm

Datablad

Beläggning	TiN
Gängtyp	MF
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS E PM
Norm	DIN 374
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Färgring	grön
Produktslag	Rullgängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	20 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	20 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	27 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	8 m/min	M
CuZn	begränsat lämplig	20 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		