

**CNMG 120408, Sort: CA6525****Beställningsdata**

Ordernummer	250212 CA6525
GTIN	4960664471355
Artikelklass	25E

Beskrivning

CNMG 120408 CA6525 Sort: CA6525
spån-brytare: MS
Skärdjup a_p : 0,7 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,35 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 220 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,35 mm/v
Skärdjup a_p	0,7 - 4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	MS
Primäranvändning	M
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 220 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Sort	CA6525

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning