

**HOLEX****HOLEX Pro INOX VHM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, AlTiN, Ø DC m7: 14,2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	122390 14,2
GTIN	4067263003670
Artikelklass	12F

**Beskrivning****Utförande:**

Effektiv borring speciellt för användning i **rostfria och syrafasta stål**.

Raka eggjar med **optimerad skärkantdesign** för bättre spånbrytningsbeteende.

Större spånkanaler för **utmärkt spånevakuering**. Ökad slitstyrka tack vare **förbättrat hårdmetallsubstrat** och **högtemperaturbeständig beläggning**.

**OBS!:**

Spånspårlängd  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.

Beställ form **HB**: med **nr 122391**.

Beställ typ **HE**: med **nr 122392**.

**Teknisk beskrivning**

Nominell Ø D <sub>c</sub>	14,2 mm
Tolerans nom.-Ø	m7
Rekommenderat maximalt borrdjup L <sub>2</sub>	43,7 mm
Norm	DIN 6537 K
Antal skär Z	2
totallängd L	115 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	16 mm
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/v
Spånspårlängd L <sub>c</sub>	65 mm

Serie	Pro Inox
Beläggning	AlTiN
Skärmaterial	VHM
Utförande	4xD
Spetsvinkel	140 grad
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Invändig	nej
Färgring	blå
Produktslag	Spiralborrar

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	140 m/min	N
Alu > 10% Si	begränsat lämplig	120 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	75 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	30 m/min	M
vått maximal	lämplig		
vått minimal	begränsat lämplig		