Datablad

Garant

Fräs-vändskär XDPW 070308 SR, för FeedKing HPC-fräsar, KU7710

Beställningsdata

Ordernummer	212940 GGG
GTIN	4069515004930
Artikelklass	21A

Beskrivning

OBS!:
Riktvärden för användning för a_e = 0,5 … 1×D / $a_{p\,max}$

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	XDPW 070308 SR
Hörnradie	0,8 mm
Typ	GGG
Programmeringsradie vid $a_{p\,max}$	1,58 mm
Sort	HB4225
Skärmaterial	Keramik
maximalt sågdjup $a_{p\,max}$	0,85 mm
Matning f_z per tand	0,65 mm
Antal byten/skär	4

Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
GG(G)	lämplig	165 m/min	K
vått maximal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	begränsat lämplig		