

**Hållare för rullvals Svängbart huvud, vänster, Skaftmått: 10-16****Beställningsdata**

Ordernummer	291417 10-16
GTIN	
Artikelklass	29M

Beskrivning**Utförande:**

Svängbart verktygshuvud (justeringsområde $\pm 90^\circ$).

Fördel:

Ytkvalitet upp till Rz 2 μm möjlig.

Användningsdata:

För bearbetning av material upp till 45 HRC. Idealisk för ytbearbetning av komplexa kontinuerliga konturer.

För valspolering av **icke-intermittenta konturer** (konvexa, konkava, cylindriska, koniska) samt plana ytor. Lämpliga också för tillämpningar fram till kragen.

leveransinnehåll:

Skaftstorlek 10 inklusive skaftadapter 12 mm $\times$ 12 mm och 16 mm $\times$ 16 mm.

Observera:

Rullvalsar måste beställas separat!

OBS!:

Detaljerade tillämpningsrekommendationer finns i den medföljande bruksanvisningen. Kontrollera möjliga störningskonturer (rullens x-mått = 2,5 mm).

Teknisk beskrivning

Produktnamnsattribut	vänster
----------------------	---------

Produktslag

Slätvalsverktyg