

Garant**Digitalt verkstadsskjutmått HCT IP67 med mätspetsar, Mätområde: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415371 300
GTIN	4069515008167
Artikelklass	41A

Beskrivning**Utförande:**

Digitalt verkstadsskjutmått IP67. **Lättavläst kontrastrik LCD-display med 11,5 mm höga siffror.** Mycket lång batteridrifttid tack vare ett modernt och energieffektivt mätsystem. Efter 10 minuter kopplar systemet automatiskt om till sparläget och aktiveras på nytt när reglaget förskjuts. Mätvärde och nollpunkt bibehålls. 2-komponentshölje med **greppvänlig Haptoprenetyta**. Mät-ytorna är finläppade.

Kompatibel med den valfria mobilappen HCT (Hoffmann Group Connected tools) (tillgänglig kostnadsfritt för Android och iOS) och HCT Windows-appen (tillgänglig för Windows). Kan också användas via Human Interface Device (HID).

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

#Inklusive 1× batteri nr 081560 stl. CR2032.

Reservdel:

Batterihållare nr 412237 storlek B.

Teknisk beskrivning

omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm

Norm	ISO 13385
avläsning	0,01 mm
Sifferhöjd LCD-display	11,5 mm
Batterityp	Knappcell
Ansats för inre mått – Ø	10 mm
Energiförsörjning	Batteridriven
avläsning	0,0005 tum
Kalibrering	A1
mätområde	0 - 300 mm
Trådlös användning	HID (Human Interface Device)
Trådlös användning	HCT Mobile App
Trådlös användning	HCT Windows-app
skänkellängd	100 mm
IP-skyddsklass	IP 67
Serie	HCT
Automatisk fränkoppling	ja
förpackning	Stabil box
datautgång	Bluetooth®-gränssnitt
Mätspetsar	ja
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
Produktslag	Verkstadsskjutmått

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/415371-300>