

Garant**Svarv-vändskär VBGW 110302, MKD****Beställningsdata**

Ordernummer	266001 NU
GTIN	4069515008532
Artikelklass	21L

Beskrivning**Utförande:**

MKD - monokristallin diamant, laserskurna skärkanter.

Användningsdata:

För mycket fin bearbetning och bästa möjliga ytor.

Rekommendation:

Om du vill få optimala resultat ska du använda systemet GARANT Master Eco. Alternativt kan du använda alla passande ISO-klämhållare och borrstänger.

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Sort	MKD
Skärdjup a_p	0,01 - 0,2 mm
ISO-kod vändskär	VBGW 110302 FN
Matning f	0,005 - 0,2 mm/v

Datablad

Skärhastighet v_c primär användning	100 - 1400 m/min
Skärmaterial	MKD
Hörnradie	1,2 mm
Eggutförande	NU
Antal byten/skär	1
Produktnamnsattribut	MKD
Möjlighet till efterskärpning	ja
Produktslag	Vändskär för svarvning