

**Hållare M-Drill, Skaft: MK2****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 080750 MK2    |
| GTIN         | 4069515008570 |
| Artikelklass | BAW           |

**Beskrivning****Utförande:**

Skapande av kärnhål i tunnväggiga material genom friktionsvärme på en mycket kort tid. Kan användas på CNC- och NC-bormaskiner samt bormaskiner med stativ.

Standard eller lång; med krage eller utan krage.

M-Drill-chuckar är utrustade med en aluminiumkylring med hål för effektiv avledning av den värme som genereras vid friktionsborrning. Därmed kommer värmen inte in i maskinspindeln.

**Passar till:**

HOLEX ER spänntänger nr 308964.

ER-skruvnyckel nr 309680 25.

HOLEX rullgängtapp nr 139130 eller nr 139180.

**Teknisk beskrivning**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| utkragningslängd A-mått | 76 mm     |
| Utvändig-Ø D            | 42 mm     |
| spännvidd               | 1 - 16 mm |
| ER-chucknyckel          | 25        |

## Datablad

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| För ER-spännhylsor    | 25             |
| Reserv ER-spännmutter | 25             |
| Produktslag           | Spänntångchuck |