

**Friktionsborrar plan (utan krage) Uni, Gänga: M10****Beställningsdata**

Ordernummer	080753 M10
GTIN	4069515008754
Artikelklass	BAW

Beskrivning**Utförande:**

Skapande av kärnhål i tunnväggiga material genom friktionsvärme på en mycket kort tid. Kan användas på CNC- och NC-bormaskiner samt bormaskiner med stativ.

Friktionsborr plan (utan krage).

Standard eller lång; med krage eller utan krage.

Användningsdata:

Lämplig för stål, rostfritt stål, aluminium, koppar, mässing.

Passar till:

HOLEX ER spänntänger nr 308964.

ER-chucknyckel nr 309680.

HOLEX rullgängtapp nr 139130 eller nr 139180.

Teknisk beskrivning

Skaft-Ø	10 mm
Kärnhåls-Ø	9,2 mm
rekommenderad drivningseffekt	1,7 kW

Datablad

för gänga M	M10
rekommenderat varvtal	2100 min ⁻¹
Materialtjocklek	0,7 - 2,5 mm
Produktslag	Friktionsborrar