

**Riktkil, högsta monteringshöjd: 60mm****Beställningsdata**

Ordernummer	374905 60
GTIN	4069515012096
Artikelklass	32H

Beskrivning**Utförande:**

Mycket stabil konstruktion; segjärn och seghärdat stål. **De slipade kilytorna ger en exakt och likformig höjdinställning** med en noggrannhet som är bättre än 1/10 mm. Höjdinställningen kan göras med den räfflade skruven eller med en insexnyckel. Den dubbelverkande funktionen ger stor slaglängd och exakt vertikalrörelse utan sidoförskjutning.

Användningsdata:

Särskilt lämplig för arbeten efter uppritsning vid grova gjutna eller smidda arbetsstycken på stora verktygsmaskiner.

leveransinnehåll:

Inklusive utbytbar kulpåbyggnad nr 375000.

OBS!:

Plant upplag för arbetsstycket med centreringshål Ø 12 mm för påbyggnader nr 375000 – 375030.

Teknisk beskrivning

lägsta upplagshöjd	47 mm
höjdförskjutning per spindelvarv	9 mm

Datablad

bärförmåga	28 kN
Typ	6460
bottenyta längd	63 mm
bottenyta (bredd)	54 mm
högsta monteringshöjd	60 mm
Produktslag	Kil