

**Riktkil, högsta monteringshöjd: 155mm**

Beställningsdata

Ordernummer	374905 155
GTIN	4069515012126
Artikelklass	32H

Beskrivning

Utförande:

Mycket stabil konstruktion; segjärn och seghärdat stål. **De slipade kilytorna ger en exakt och likformig höjdinställning** med en noggrannhet som är bättre än 1/10 mm. Höjdinställningen kan göras med den räfflade skruven eller med en insexnyckel. Den dubbelverkande funktionen ger stor slaglängd och exakt vertikalrörelse utan sidoförskjutning.

Användningsdata:

Särskilt lämplig för arbeten efter uppritsning vid grova gjutna eller smidda arbetsstycken på stora verktygsmaskiner.

leveransinnehåll:

Inklusive utbytbar kulpåbyggnad nr 375000.

OBS!:

Plant upplag för arbetsstycket med centreringshål Ø 12 mm för påbyggnader nr 375000 – 375030.

Teknisk beskrivning

lägsta upplagshöjd	135 mm
bärförmåga	175 kN

Datablad

höjdförskjutning per spindelvarv	2 mm
högsta monteringshöjd	155 mm
Typ	6460
bottenyta (bredd)	125 mm
bottenyta längd	140 mm
Produktslag	Kil