

**CNMG 120412, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	250372 CA510
GTIN	4960664696963
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	1 - 10 mm
Hörnradie	1,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 450 m/min
spån-brytare	PH
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
Matning f	0,28 - 0,88 mm/v
Sort	CA510
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120412
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning