

**Svarv-vändskär CNMG 190608, för grovbearbetning, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	250382 CA510
GTIN	4960664697229
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Matning f	0,28 - 0,88 mm/v
Skärdjup a_p	1 - 10 mm
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 450 m/min
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	PH
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	CA510
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 190608
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning