



## KOMET® UniTurn® stickborrstång, höger, L2 = 15 mm, Ø Dmin / spårbredd w: 4/1 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	240154 4/1
GTIN	4047109071544
Artikelklass	24S

### Beskrivning

#### Utförande:

Skärmaterial = BK 82.

Från storlek 5 med inre kylmedelstillförsel. För mindre diametrar sker smörjmedelstillförseln via hållaren.

#### OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

Invändig: ja

f: 1,25 mm

a: 3,7 mm

Skaft-Ø d: 4 mm

maximalt stickdjup  $t_{max}$ : 0,8 mm

passande klämhållare nr 240100: 12/4; 16/4

### Teknisk beskrivning

passande klämhållare nr 240100	12/4; 16/4
maximalt stickdjup $t_{max}$	0,8 mm
för hål från Ø D <sub>min</sub>	4 mm
a	3,7 mm
Skaft-Ø d	4 mm
Spårbredd w	1 mm
f	1,25 mm
Invändig	ja

Matning f i stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/v
Effektiv längd	15 mm
Produktnamnsattribut	L <sub>2</sub> = 15 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

---

## Tillbehör

KOMET UniTurn® svarvklämhållare för vertikal användning (utan invändig skärhållare) Skaft-Ø d / hål-Ø d1 16/4 mm	240100 16/4
---	-------------

KOMET UniTurn® svarvklämhållare för vertikal användning (utan invändig skärhållare) Skaft-Ø d / hål-Ø d1 12/4 mm	240100 12/4
---	-------------