

**CNMM 120408, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	250491 CA510
GTIN	4960664697267
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	1 - 11 mm
spån-brytare	PX
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 450 m/min
Matning f	0,25 - 0,9 mm/v
Sort	CA510
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMM 120408
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning