

**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/06 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260028 12/06
GTIN	4960664541171
Artikelklass	25U

Beskrivning**Utförande:**

Strömlinjeformad spånkanal för bättre spånavgång, mindre vibrationstendens och stabil bearbetning.

Invändig: ja

Skaftdiameter D_s : 12 mm

ISO-kod hållare: A12M SCLCR/L06

Inställningsvinkel κ : 95 grad

Passande vändskär: CC..0602..

Minimiförbörningshåldiameter D_{min} : 14 mm

Mittförskjutning L_3 : 7 mm

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	A12M SCLCR/L06
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	14 mm
Vändskärsskruv	269022 2
Vändskärsstorlek	6 mm
Passande vändskär	CC..0602..
Mittförskjutning L_3	7 mm
totallängd L	150 mm
Spännhöjd L_2	11 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	12 mm

Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Norm	DIN 8024
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Spännskruv Typ 2	269022 2
PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500