

**Garant****eco-skärhållare kort, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250605 20/11
GTIN	4045197650320
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processäkerhet.

**OBS!:**

Kylvätskeöverföring möjlig bara i kombination med GARANT eco-System-fästen nr 319001 – 319886 eller vid skaftlängd < 125 mm dessutom nr 317900.

Invändig: ja

ISO-kod hållare: PDJNR/L 2020X11

Passande vändskär: DN.. 1104..

Funktionsbredd L<sub>4</sub>: 25 mm

Huvudängd L<sub>1</sub>: 33 mm

totallängd L: 92 mm

Underläggsplatta: 259031 12

**Teknisk beskrivning**

Huvudängd L <sub>1</sub>	33 mm
Hävarmsskruv	259018 4
Underläggsplatta	259031 12
Skaftmått	20 mm
Passande vändskär	DN.. 1104..

Fjäder	259046 2
Hävarm	259015 4
ISO-kod hållare	PDJNR/L 2020X11
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	25 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
totallängd L	92 mm
Användning	Vänster
Norm	DIN ISO 5610
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Underläggsplatta Typ 12	259031 12
PrecisionBit för sexkant, skaft E 6,3 sexkant 2,5 mm	674242 2,5
Hävarm Typ 4	259015 4
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Skruv förhävarm Typ 4	259018 4
Fjäder Typ 2	259046 2